

**Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, Ø: 13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085915 13
GTIN	2050000964992
Trieda položky	08Q

**Popis****Prevedenie:**

- Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
- Pozinkovaný povrch.
- Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

**Použitie:**

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

**Upozornenie:**

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

**Technický opis**

Ø	13 mm
Materiál povrch	pozinkované
Výška	4,5 mm
Menovitá prídržná sila	10 N
Puzdro závit	áno
Závit	M3 mm
Výška so závitom	11,5 mm
Hmotnosť	5 g
maximálna tepelná odolnosť	120 °C

Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutkovacích hákov s vonkajším závitom 10-dielne Závit M3	085921 M3
---	-----------