


**HOLEX****Závitové skľučovadlo, ER synchro, HSK-A 63, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338195 16
GTIN	4062406511081
Trieda položky	32P

**Popis****Prevedenie:**

- S kompenzáciou minimálnej dĺžky (MLA) cez tlmiaci prvok.
- Vnútorňý prívod chladiacej kvapaliny do 50 barov.
- Zvýšenie životnosti kohútika/formovača.

**Použitie:**

- Na obrábacích centrách so synchronnými vretenami.
- Na kompenzáciu rozdielu v stúpaní medzi závitníkmi a synchronnými vretenami.
- Na kompenzáciu tolerancií stúpania závitníkov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

ER závitníkové upínacie klieštiny, č. 309399– 309447.

Rúrka na vnútorné chladenie pre HSK, č. 309880.

**Upozornenie:**

Neodmasťujte skľučovadlo na synchronizované rezanie závitov.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Závitorezný rozsah	M4 – M12
Kompenzácie dĺžky Tlak	0,5 mm
Vnútorňý Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Vonkajší Ø D	34 mm

Kompenzácie dĺžky Ťah	0,5 mm
Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	DIN 69893
Vnútorné chladenie	áno, s max. 50 bar
Tvar	A
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo