


HOLEX**Závitové skľučovadlo, ER synchro, SK 40, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338190 25
GTIN	4062406511074
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

- S kompenzáciou minimálnej dĺžky (MLA) cez tlmiaci prvok.
- Vnútorňý prívod chladiacej kvapaliny do 50 barov.
- Zvýšenie životnosti kohútika/formovača.

Použitie:

- Na obrábacích centrách so synchronnými vretenami.
- Na kompenzáciu rozdielu v stúpaní medzi závitníkmi a synchronnými vretenami.
- Na kompenzáciu tolerancií stúpania závitníkov.

Zvláštne príslušenstvo:

ER závitníkové upínacie klieštiny, č. 309399– 309447.

Ťažný čap č. 308600 - 308806.

Upozornenie:

Neodmasťujte skľučovadlo na synchronizované rezanie závitov.

Technický opis

Závitorezný rozsah	M6 – M20
Kompenzácie dĺžky Ťah	0,5 mm
Vnútorňý Ø D ₁	42 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	0,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	45 mm

Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Vnútorne chladenie	áno, s max. 50 bar
Tvar	AD
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo