


HOLEX**Závitové skľučovadlo, ER synchro, HSK-A 63, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338195 25
GTIN	4062406511098
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

- S kompenzáciou minimálnej dĺžky (MLA) cez tlmiaci prvok.
- Vnútorň prívod chladiacej kvapaliny do 50 barov.
- Zvýšenie životnosti kohútika/formovača.

Použitie:

- Na obrábacích centrách so synchronnými vretenami.
- Na kompenzáciu rozdielu v stúpaní medzi závitníkmi a synchronnými vretenami.
- Na kompenzáciu tolerancií stúpania závitníkov.

Zvláštne príslušenstvo:

ER závitníkové upínacie klieštiny, č. 309399– 309447.

Rúrka na vnútorné chladenie pre HSK, č. 309880.

Upozornenie:

Neodmasťujte skľučovadlo na synchronizované rezanie závitov.

Technický opis

Kompenzácie dĺžky Tlak	0,5 mm
Vnútorň Ø D ₁	42 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	130 mm
Závitorezný rozsah	M6 – M20
Vonkajší Ø D	45 mm

Kompenzácie dĺžky Ťah	0,5 mm
Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	DIN 69893
Vnútorné chladenie	áno, s max. 50 bar
Tvar	A
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo