


**HOLEX****Závitové skľučovadlo, ER synchro, SK 40, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338190 16
GTIN	4062406511067
Trieda položky	32P

**Popis****Prevedenie:**

- **S kompenzáciou minimálnej dĺžky (MLA) cez tlmiaci prvok.**
- **Vnútorňý prívod chladiacej kvapaliny do 50 barov.**
- **Zvýšenie životnosti kohútika/formovača.**

**Použitie:**

- **Na obrábacích centrách so synchronnými vretenami.**
- **Na kompenzáciu rozdielu v stúpaní medzi závitníkmi a synchronnými vretenami.**
- **Na kompenzáciu tolerancií stúpania závitníkov.**

**Zvláštne príslušenstvo:**

ER závitníkové upínacie klieštiny, č. 309399– 309447.

Ťažný čap č. 308600 - 308806.

**Upozornenie:**

Neodmasťujte skľučovadlo na synchronizované rezanie závitov.

**Technický opis**

Závitorezný rozsah	M4 – M12
Vnútorňý Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	0,5 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	0,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	85 mm
Vonkajší Ø D	34 mm

Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Vnútorne chladenie	áno, s max. 50 bar
Tvar	AD
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo