

**Rýchlospojka s vnútorným závitom, Pripojovací vnútorný závit: 3/8palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080171 3/8
GTIN	4062406572709
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Rýchlozváracie spojky NW 7,2. Priepustnosť 1000 l/min (vzduch). Materiál: mosadz (lesklý).
Prevádzkový tlak: PN 35 bar / teplota: -20 °C do +100 °C.

Technický opis

Maximálny prevádzkový tlak	35 bar
Hodnota prietoku	1000 l/min
Pripojovací vnútorný závit	3/8 palec
Druh produktu	Spojka