

HOLEX**Rýchlospojka s hadicovou prípojkou, Vnútorný Ø prípojky hadice: 9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080172 9
GTIN	4062406523961
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Rýchlozváracie spojky NW 7,2. Priepustnosť 1000 l/min (vzduch). Materiál: mosadz (lesklý).
Prevádzkový tlak: PN 35 bar / teplota: -20 °C do +100 °C.

Technický opis

Hodnota prietoku	1000 l/min
Maximálny prevádzkový tlak	35 bar
Vnútorný Ø prípojky hadice	2 mm
Druh produktu	Spojka