

**HOLEX****Rýchlospojka s hadicovou prípojkou, Vnútorný Ø prípojky hadice: 13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080172 13
GTIN	4062406523978
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Rýchlozváracie spojky NW 7,2. Priepustnosť 1000 l/min (vzduch). Materiál: mosadz (lesklý).  
Prevádzkový tlak: PN 35 bar / teplota: -20 °C do +100 °C.

**Technický opis**

Maximálny prevádzkový tlak	35 bar
Hodnota prietoku	1000 l/min
Vnútorný Ø prípojky hadice	13 mm
Druh produktu	Spojka