

**Súprava násadcov 10-dielne, Vnútorný Ø prípojky hadice: 13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080176 13
GTIN	4062406522599
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Rýchlozváracie spojky NW 7,2. Priepustnosť 1000 l/min (vzduch). Materiál: mosadz (lesklý).  
Prevádzkový tlak: PN 35 bar / teplota: -20 °C do +100 °C.

**Technický opis**

Vnútorný Ø prípojky hadice	13 mm
Maximálny prevádzkový tlak	35 bar
Obsah súpravy	10
Druh produktu	Vsuvka