

**Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie, Typ: M12FVCL-0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070230 M12FVCL-0
GTIN	4058546341190
Trieda položky	03L

**Popis****Prevedenie:**

Prenosný a výkonný akumulátorový vysávač 12 V na mokré a suché vysávanie a motorom M12 FUEL™. Stohovateľná konštrukcia boxu na náradie pre ďalšie možnosti prepravy a lepšie skladovanie.

**Rozsah balenia:****Bez akumulátora a nabíjačky.**

Vrátane filtra, nasávacej hadice, trysky na hrubé nečistoty a štrbinovej trysky.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073816; č. 073827 a č. 073840.

**Technický opis**

Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Hmotnosť bez batérie	4,5 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Dĺžka sacej hadice	0,5 m

Objem kontajnera	6,1 l
Napätie akumulátora	12 V
Označenie výrobcu	M12FVCL-0
Objemový tok	1275 l/min
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

## Príslušenstvo

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Základná súprava akumulátorov Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátora MB12	073829 MB12