

Garant

PU špirálová hadica 1/4 palcová s bezpečnostnou ocelovou spojkou Ø 8×12 mm, využiteľná dĺžka hadice: 5m

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080238 5
GTIN	4062406523763
Trieda položky	01A

Popis**Prevedenie:**

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolné voči teplotám od -20/+ 60 °C.

Rozsah balenia:

Vrátane **bezpečnostnej ocelevej rýchlospojky GARANT** a ocelevej vsuvky.

Technický opis

Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Vnútorňý Ø hadice	8 mm
Vonkajší Ø hadice	12 mm
Teplotný rozsah	-20 - 60 °C
využiteľná dĺžka hadice	5 m
Druh produktu	Hadica

