

Garant

**PU hadica s bezpečnostnou ocelovou spojkou v súprave Ø 8×12 mm,
využitelná dĺžka hadice: 10m**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080242 10
GTIN	4062406523800
Trieda položky	01A

Popis**Prevedenie:**

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou regeneračnou silou.
Dobre sa hodí pre olejovaný stlačený vzduch.

Rozsah balenia:

Vrátane **bezpečnostnej** ocelevej rýchlospojky a ocelevej vsuvky.

Technický opis

využitelná dĺžka hadice	10 m
Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/4 palec
Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Vonkajší Ø hadice	12 mm
Farba	modrá
Vnútorň Ø hadice	8 mm
Druh produktu	Hadica

Príslušenstvo

Vsuvka s vonkajším závitom 5-dielna súprava Pripojovací
vonkajší závit 1/4

080290 1/4