

**Garant**

**PU špirálová hadica 1/2 palcová s bezpečnostnou ocelovou spojkou Ø 11×16 mm, využiteľná dĺžka hadice: 3**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080239 3
GTIN	4062406523770
Trieda položky	01A

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolné voči teplotám od -20/+ 60 °C.

**Rozsah balenia:**

Vrátane **bezpečnostnej ocelevej rýchlospojky GARANT** a ocelevej vsuvky.

**Technický opis**

Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Teplotný rozsah	-20 - 60 °C
Vnútorý Ø hadice	11 mm
Vonkajší Ø hadice	16 mm
využiteľná dĺžka hadice	3 m
Druh produktu	Hadica

