

**Garant**

**PU hadica s bezpečnostnou ocelovou spojkou v súprave Ø 11×16 mm, využiteľná dĺžka hadice: 10m**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080243 10
GTIN	4062406524012
Trieda položky	01A

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou regeneračnou silou. Dobre sa hodí pre olejovaný stlačený vzduch.

**Rozsah balenia:**

Vrátane **bezpečnostnej** ocelevej rýchlospojky a ocelevej vsuvky.

**Technický opis**

využiteľná dĺžka hadice	10 m
Vnútorň Ø hadice	11 mm
Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/4 palec
Vonkajší Ø hadice	16 mm
Farba	modrá
Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Druh produktu	Hadica

---

## Príslušenstvo

Vsuvka s vonkajším závitom 5-dielna súprava Pripojovací  
vonkajší závit 1/4

080290 1/4