



## PU hadica High Vis s bezpečnostnou ocelovou spojkou v súprave Ø 11×16 mm, využiteľná dĺžka hadice: 10m



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080247 10
GTIN	7391390442239
Trieda položky	08A

### Popis

#### Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou regeneračnou silou.  
Súprava hadíc signálnej farby zelená (vysoká viditeľnosť).

#### Rozsah balenia:

Vrátane **bezpečnostnej** ocelevej rýchlospojky a ocelevej vsuvky.

### Technický opis

Vnútorňý Ø hadice	11 mm
Vonkajší Ø hadice	16 mm
Farba	zelená
Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/4 palec
využiteľná dĺžka hadice	10 m
Druh produktu	Hadica

---

## Príslušenstvo

Vsuvka s vonkajším závitom5-dielna súprava Pripojovací  
vonkajší závit 1/2

080290 1/2

Bezpečnostná spojkaVonkajší závit Pripojovací vonkajší  
závit 1/2

080285 1/2