

**Viazací obrtlík Quick Lift DSR, Ø závitu: M10X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086454 M10X1,5
GTIN	2050002053830
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík Quick Lift DSR. Otočný o 360° a výkyvný o 180°. Úspora času až 80 % oproti naskrutkovaniu klasického otočného krúžku (DSR verzus Quick Lift DSR). **Otáčavosť pri zaťažení.** Jednoduchá manipulácia vďaka čisto mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spoľahlivý. Zatláčením hlavy skrutky je možné Quick Lift-DSR upevniť do vnútorného závitu v priebehu niekoľkých sekúnd. Funguje to čisto mechanicky, ovládaním pružiny.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostný faktor 5.

Technický opis

Hmotnosť	0,3 kg
Výška stredovej lišty B	30 mm
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S	18 mm
Ø závitu	M10×1,5

Výška hlavy skrutky A	31 mm
Ø hlavy skrutky C	30 mm
Nosnosť WLL SF 5:1	0,4 t
Dĺžka závitú L	19,5 mm
Šírka očiek E	27 mm
Šírka dorazového stavca G	53 mm
Sila očiek F	14 mm
Odstup stredovej lišty od osí D	38 mm
Druh produktu	Viazací obrtlík