

**Viazací obrtlík Quick Lift DSR, Ø závitu: M20X2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086454 M20X2,5
GTIN	2050002053878
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík Quick Lift DSR. Otočný o 360° a výkyvný o 180°. Úspora času až 80 % oproti naskrutkovaniu klasického otočného krúžku (DSR verzus Quick Lift DSR). **Otáčavosť pri zaťažení.** Jednoduchá manipulácia vďaka čisto mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spoľahlivý. Zatláčením hlavy skrutky je možné Quick Lift-DSR upevniť do vnútorného závitu v priebehu niekoľkých sekúnd. Funguje to čisto mechanicky, ovládaním pružiny.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostný faktor 5.

Technický opis

Výška hlavy skrutky A	55 mm
Dĺžka závitu L	30 mm
Šírka očiek E	55 mm
Ø závitu	M20x2,5

Výška stredovej lišty B	55 mm
Ø hlavy skrutky C	60 mm
Vnútorne rozmery 6-hranu cez steny S	40 mm
Odstup stredovej lišty od osí D	83 mm
Síla očiek F	25 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Šírka dorazového stavca G	115 mm
Nosnosť WLL SF 5:1	1,7 t
Druh produktu	Viazací obtlík