

**Viazací obrtlík Quick Lift DSR, Ø závitu: M12X1,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086454 M12X1,75
GTIN	2050002053847
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík Quick Lift DSR. Otočný o 360° a výkyvný o 180°. Úspora času až 80 % oproti naskrutkovaniu klasického otočného krúžku (DSR verzus Quick Lift DSR). **Otáčavosť pri zaťažení.** Jednoduchá manipulácia vďaka čisto mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spoľahlivý. Zatláčením hlavy skrutky je možné Quick Lift-DSR upevniť do vnútorného závitu v priebehu niekoľkých sekúnd. Funguje to čisto mechanicky, ovládaním pružiny.

**Upozornenie:**

**SF 5:1 = bezpečnostný faktor 5.**

**Technický opis**

Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S	27 mm
Výška stredovej lišty B	40 mm
Ø hlavy skrutky C	45 mm
Síla očiek F	17 mm

Šírka očiek E	38 mm
Nosnosť WLL SF 5:1	0,65 t
Odstup stredovej lišty od osí D	53 mm
Výška hlavy skrutky A	40 mm
Hmotnosť	0,9 kg
Šírka dorazového stavca G	76 mm
Dĺžka závitú L	23 mm
Ø závitú	M12×1,75
Druh produktu	Viazací obrtlík