

**Viazací obrtlík Quick Lift DSR, Ø závitu: M16X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086454 M16X2
GTIN	2050002053861
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný, vysoko pevný skrutkovací obrtlík Quick Lift DSR. Otočný o 360° a výkyvný o 180°. Úspora času až 80 % oproti naskrutkovaniu klasického otočného krúžku (DSR verzus Quick Lift DSR). **Otáčavosť pri zaťažení.** Jednoduchá manipulácia vďaka čisto mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spoľahlivý. Zatláčením hlavy skrutky je možné Quick Lift-DSR upevniť do vnútorného závitu v priebehu niekoľkých sekúnd. Funguje to čisto mechanicky, ovládaním pružiny.

Upozornenie:

SF 5:1 = bezpečnostný faktor 5.

Technický opis

Šírka očiek E	38 mm
Výška stredovej lišty B	40 mm
Nosnosť WLL SF 5:1	1,05 t
Ø závitu	M16x2

Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S	27 mm
Sila očiek F	17 mm
Šírka dorazového stavca G	76 mm
Hmotnosť	0,9 kg
Ø hlavy skrutky C	45 mm
Dĺžka závitú L	27 mm
Odstup stredovej lišty od osí D	53 mm
Výška hlavy skrutky A	40 mm
Druh produktu	Viazací obrtlík