

**HOLEX****Presný kužeľovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90°, TiAlN, Vonkajšie Ø Dc: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150182 25
GTIN	4062406524326
Trieda položky	12M

**Popis****Prevedenie:****Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené.**

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

**HOLEX Pro Steel:**

- Presné opracovanie pri ručnom a mechanickom použití.
- Beh bez chveníav dôsledku extrémne nerovnakého rozstupu rezných hrán pre atraktívne povrchy.
- Optimálna životnosť nástroja vďaka vysokovýkonnému povlaku TiAlN.
- Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému odvádzaniu triesok.
- Atraktívna hodnota za peniaze.

**Použitie:**

Presný kužeľovitý záhlbník pre zhotovovanie hladkých kužeľovitých zahĺbení.

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	67 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vonkajší Ø	25 mm
Tolerancia stopky	h9

Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ot,
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M12
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Členenie záhlbníkových rezov	nerovnaké
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Steel
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	75	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	70	N
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	8	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	12	S
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

suché

podmienenene vhodný

---

**Príslušenstvo**

Súprava kuželových záhlbníkov HOLEX Pro Steel č. 150182  
s kazetou90° Počet záhlbníkov 7

---

150342 7