

**HOLEX****Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90°, TiAlN, Vonkajšie Ø Dc: 6,3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150184 6,3
GTIN	4062406524371
Trieda položky	12M

**Popis****Prevedenie:****Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami**, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

**HOLEX Pro Steel:**

- **Presné opracovanie pri ručnom a mechanickom použití.**
- **Chod bez chvenia v dôsledku extrémne nerovnakého rozstupu rezných hrán pre náročné povrchy.**
- **Optimálna životnosť nástroja vďaka vysokovýkonnej povrchovej úprave TiAlN.**
- **Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému odvádzaniu triesok.**
- **Atraktívny pomer prínosov a ceny.**

Stopka dodatočne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-čelustovom skľučovadle.

**Použitie:**

Presný kuželovitý záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželovitých zahĺbení.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/ot,
Vonkajší Ø	6,3 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M3
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	1,5 mm

Tolerancia stopky	h9
Ø stopky $D_s$	5 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Členenie záhlbníkových rezov	nerovnaké
Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Steel
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	75	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	70	N
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	8	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	12	S
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N

Uni	vhodný
mokrý maximum	vhodný
suché	podmienene vhodný