


Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/52****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/52
GTIN	4251414902893
Trieda položky	29D

Popis**Prevedenie:**

Pre doštický na sústruženie závitov veľkosti 22.

Vhodné pre:

Vyvrtačacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Uhol nábehu	90 Stupeň
Skrutka pre podložku	259027 2
Podložka	279820 4
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Systém	DM
Séria	Master Mute

ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	DIL
Celková dĺžka L	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	22
Čelusť, skrutka, O-krúžok	279835 4
Odsadenie stredu L ₃	25 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	48 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Podložka Typ 4	279820 4
Podložka Typ 1	279820 1
Jednotka upínacích pätiiek Typ 2	279835 2
Skrutka pre podložku Typ 2	259027 2