

HOLEX**Súprava presných kuželovitých záhlbníkov HOLEX Pro Steel s 3 upínacími plochami č. 150184 s kazetou 90°, TiAlN, Počet záhlbníkov: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150344 6
GTIN	4062406524531
Trieda položky	12M

Popis**Prevedenie:**

Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete**. Praktické pre montáž a výrobu.

Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Použitie:

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Upozornenie:

Prázdna kazeta pre 6 alebo 7 záhlbníkov, pozri č. 150370, strana katalógu 186.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Počet záhlbníkov	6
Séria	Pro Steel

Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Členenie záhlbníkových rezov	nerovnaké
Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník