

Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, Ø: 100mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085915 100
GTIN	2050001735751
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

- Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
- Pozinkovaný povrch.
- Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Ø	100 mm
Hmotnosť	940 g
Závit	M12 mm
Menovitá prídržná sila	900 N
Výška	22 mm
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Puzdro závit	áno
Výška so závitom	42 mm
Materiál povrch	pozinkované

Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet