

Garant**Fréza na dlhé otvory, bez povlaku, Ø e8 DC: 3,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	191100 3,5
GTIN	4045197100399
Trieda položky	11W

Popis**Prevedenie:**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie. Jemne brúsené drážky na triesky so širokými priestormi. Extrémne jemný výbrus rezných hrán – výsledkom je čistý povrch obrobku. Na podlhovasté otvory alebo na frézovanie od stredu obrobku.

Upozornenie:

Pozor! Používajte len pri synchronnom frézovaní.

Technický opis

Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,008 mm
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové)	2
Ø rezných hrán D_c	3,5 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Dĺžka britov L_c	10 mm
Celková dĺžka L	54 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Typ	W
Tolerancia menovitého Ø	e8
Uhol sklonu zubov	42 Stupeň

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h5
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Fréza na dlhé otvory

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	150	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	37	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		