

Garant**Stopková fréza HSS-PM, TiAlN, Ø e8 DC: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	191250 2,5
GTIN	4045197100986
Trieda položky	11W

Popis**Prevedenie:**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Excentrické podbrúsenie.

Pre najvyššie nároky na výkon pri trieskovom obrábaní.

Upozornenie:

Ako fréza na dlhé otvory (tolerancia e8) **alebo ako stopková fréza.**

O 50 % vyšší rezný výkon v porovnaní s frézami s 2reznými hranami.

Väčší priestor na triesky ako pri viacstopkových frézach (výhodné pre mäkké materiály). Na frézovanie vrtaných drážok.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	2,5 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
Počet zubov Z	3
Ø stopky D_s	6 mm
Celková dĺžka L	52 mm
Dĺžka britov L_c	8 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	e8
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS PM
Norma	DIN 844 B
Typ	N
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	138	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	110	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	83	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	64	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	64	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	37	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	32	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	25	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	18	M
GG(G)	podmienene vhodný	55	K
CuZn	podmienene vhodný	110	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		