

Garant**TK hrubovacia fréza, bez povlaku, Ø d11 DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	205330 10
GTIN	4045197644008
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:****Konštrukčné rozmery podobné DIN 6527.****Okrúhly vrúbkovaný profil.****Špeciálny výbrus na obrábanie neželezných kovov.****Technický opis**

Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,07 mm
Ø vôle D_1	9,8 mm
Počet zubov Z	3
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,55 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	32 mm
Ø rezných hrán D_c	10 mm
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,09 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Celková dĺžka L	72 mm
Dĺžka britov L_c	22 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerancia menovitého Ø	d11

Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Frézovací profil	WR
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	270	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	180	N
Cu	vhodný	80	N
CuZn	vhodný	100	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		