

Garant**TK rádiusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	207424 6
GTIN	4045197600462
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.

3 čelné rezné hrany až po stred. Môže sa preto používať ako skutočná trojčepelová fréza pri všetkých hĺbkach rezu.

Tolerancia: obrys polomeru = $\pm 0,005$ mm.

Technický opis

Posuv f_z pre kopírovacie frézy v oceli < 65 HRC	0,048 mm
Ø rezných hrán D_c	6 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 65 HRC	0,048 mm
Počet zubov Z	3
Ø stopky D_s	6 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Dĺžka britov L_c	12 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Polomer R	3 mm
Séria	Diabolo
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	H
Tolerancia menovitého Ø	f8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,2 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,05 \times D$ pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 50 HRC	vhodný	190	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	170	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	150	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	110	H
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB