

Garant**Stopková fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 9mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	191320 9
GTIN	4045197101716
Trieda položky	11W

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Excentrické podbrúsenie.

- **Jemne brúsené drážky na triesky so širokými priestormi.**
- **Mimoriadne jemný výbrus rezných hrán – výsledkom je veľmi čistý povrch obrobku.**
- **Špeciálny uhol čela na hliník.**

Upozornenie:

Na frézovanie vrtaných drážok.

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	9 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,026 mm
Počet zubov Z	3
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	69 mm
Dĺžka britov L _c	19 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	e8
Uhol sklonu zubov	42 Stupeň

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Typ	W
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	150	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	37	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		