

Garant**Stopková fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 30mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	191340 30
GTIN	4045197101938
Trieda položky	11W

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Excentrické podbrúsenie.

- Jemne brúsené drážky na triesky so širokými priestormi.
- Mimoriadne jemný výbrus rezných hrán – výsledkom je veľmi čistý povrch obrobku.
- Špeciálny uhol čela na hliník.

Upozornenie:

Na frézovanie vrtaných drážok.

Technický opis

Počet zubov Z	3
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,07 mm
Ø rezných hrán D_c	30 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Celková dĺžka L	166 mm
Dĺžka britov L_c	90 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerancia menovitého Ø	e8
Uhol sklonu zubov	42 Stupeň

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Typ	W
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	150	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	37	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		