

Garant**Stopková fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 191340 6 |
| GTIN | 4045197101846 |
| Trieda položky | 11W |

Popis**Prevedenie:**

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Excentrické podbrúsenie.

- Jemne brúsené drážky na triesky so širokými priestormi.
- Mimoriadne jemný výbrus rezných hrán – výsledkom je veľmi čistý povrch obrodku.
- Špeciálny uhol čela na hliník.

Upozornenie:

Na frézovanie vrtaných drážok.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,018 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 6 mm |
| Počet zubov Z | 3 |
| Ø stopky D_s | 6 mm |
| Celková dĺžka L | 68 mm |
| Dĺžka britov L_c | 24 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Stopka | DIN 1835 B s h6 |
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |
| Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň |

| | |
|--------------------|--------------|
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | HSS Co 8 |
| Norma | DIN 844 B |
| Typ | W |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | žltá |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 150 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 37 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 28 | P |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | vhodný | | |