

Garant**Upichovacia doštička neutrálna, HB9140, Šírka zápichu w: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273505 4
GTIN	4062406531171
Trieda položky	21J

Popis**Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Šírka zápichu w	4 mm
Uhlový Polomer	0,25 mm
Hlavné použitie	M
Typ	HB9140
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	70	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		