

**MultiMaster MM 700 Max, Typ: 72296862****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077804 72296862
GTIN	4014586893471
Trieda položky	03F

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Príkion	450 W
Hmotnosť	1,6 kg
Označenie výrobcu	MM 700 MAX
Miera kmitania	10000 - 19500 min ⁻¹
Upínač nástrojov	StarlockMax
Amplitúda (oscilačný pohyb)	2 × 2,0 Stupeň
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu	Oscilátor

Príslušenstvo

Pílový list E-Cut, diamant Šírka rezu 44	077885 44
--	-----------

Pilový list E-Cut, TK, upínání SLP Šírka rezu 35	077858 35
Segmentový pilový list, diamant, 2,2 mm Ø pílového kotúča 90	077867 90
Pilový list E-Cut, štandardný, zakrivený Šírka rezu 50	077870 50
Segmentový pilový list, pevný HSS Ø pílového kotúča 85	077836 85
Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm Ø pílového kotúča 75	077865 75
Pilový list E-Cut, karbid Pro Šírka rezu 35	077891 35
Pilový list E-Cut, diamant, 2,2 mm	077886
Sortiment pílových listov E-Cut, drevo + kov6-dielne Prevedenie SET	077848 SET
Pilový kotúč, bimetalický HSS Ø pílového kotúča 100	077838 100
Tvrdokovová rašpľa trojuholníkový tvar	077888
Segmentový pilový list, bimetalový HSS Ø pílového kotúča 100	077827 100
Pilový list, celý HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 85	077835 85
Segmentový pilový list, celý HSS Ø pílového kotúča 85	077834 85
Pilový list E-Cut, bimetalický, dlhá životnosť Šírka rezu 32	077884 32
Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm Ø pílového kotúča 90	077865 90
Segmentový pilový list, diamant Ø pílového kotúča 90	077868 90
Pilový list E-Cut, štandardný Šírka rezu 35	077844 35
Pilový list E-Cut, bimetalický, dlhá životnosť Šírka rezu 42	077884 42
Pilový list E-Cut, bimetalový, Fine Šírka rezu 30	077857 30
Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm Ø pílového kotúča 90	077829 90
Pilový list E-Cut, bimetalový, Precision Šírka rezu 35	077850 35
Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm Ø pílového kotúča 75	077829 75
Pilový list E-Cut, diamant, 1,2 mm	077887
Pilový list, bimetalický HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 100	077839 100
Pilový list E-Cut, diamant, upínanie SLP Šírka rezu 35	077849 35
Segmentový pilový list, diamant, 1,2 mm Ø pílového kotúča 75	077830 75
Pilový list E-Cut, karbid Pro Šírka rezu 35	077893 35

Segmentový pílový list, diamant, 1,2 mm Ø pílového kotúča 90	077830 90
Pílový list E-Cut, bimetalový, Universal Šírka rezu 44	077856 44
Pílový list E-Cut, štandard, 5-dielna sada Šírka rezu 65	077840 65
Pílový kotúč, bimetalický HSS Ø pílového kotúča 85	077838 85
Pílový list E-Cut, štandardný Šírka rezu 65	077844 65
Pílový list E-Cut, bimetalický, dlhá životnosť Šírka rezu 20	077847 20
Sortiment pílových listov E-Cut, MiniCut3-dielne Prevedenie SET	077859 SET
Segmentový pílový list, diamant, 2,2 mm Ø pílového kotúča 75	077867 75
Pílový list, bimetalický HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 85	077839 85
Pílový list E-Cut, štandard, 5-dielna sada Šírka rezu 35	077840 35
Pílový list E-Cut, štandardný, zakrivený Šírka rezu 35	077870 35
Segmentový pílový list, TK Ø pílového kotúča 90	077828 90