

**MultiMaster AMM 500 Plus Top Akumulátor, Typ: 71293361****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077815 71293361
GTIN	4014586893037
Trieda položky	03F

Technický opis

Kapacita akumulátora	3 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Označenie výrobcu	AMM 500 PLUS TOP
Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	1,8 kg
Upínač nástrojov	Starlock, Starlock Plus
Miera kmitania	11000 - 18500 min ⁻¹
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Amplitúda (oscilačný pohyb)	2 × 1,7 Stupeň
Balenie	Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Druh produktu	Oscilátor

Príslušenstvo

Sortiment pílových listov E-Cut, drevo + kov6-dielne Prevedenie SET	077848 SET
Pílový list, bimetalický HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 85	077839 85
Segmentový pílový list, diamant, 2,2 mm Ø pílového kotúča 90	077867 90
Segmentový pílový list, diamant, 2,2 mm Ø pílového kotúča 75	077867 75
Segmentový pílový list, TK, 2,2 mm Ø pílového kotúča 75	077865 75
Segmentový pílový list, TK, 2,2 mm Ø pílového kotúča 90	077865 90
Segmentový pílový list, bimetalový HSS Ø pílového kotúča 100	077827 100
Segmentový pílový list, pevný HSS Ø pílového kotúča 85	077836 85
Pílový kotúč, bimetalický HSS Ø pílového kotúča 85	077838 85
Pílový kotúč, bimetalický HSS Ø pílového kotúča 100	077838 100
Pílový list, bimetalický HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 100	077839 100
Segmentový pílový list, celý HSS Ø pílového kotúča 85	077834 85
Pílový list, celý HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 85	077835 85
Segmentový pílový list, diamant, 1,2 mm Ø pílového kotúča 75	077830 75
Segmentový pílový list, diamant, 1,2 mm Ø pílového kotúča 90	077830 90
Segmentový pílový list, TK, 1,2 mm Ø pílového kotúča 75	077829 75
Segmentový pílový list, TK, 1,2 mm Ø pílového kotúča 90	077829 90
Segmentový pílový list, diamant Ø pílového kotúča 90	077868 90
Segmentový pílový list, TK Ø pílového kotúča 90	077828 90
Sortiment pílových listov E-Cut, MiniCut3-dielne Prevedenie SET	077859 SET