

Garant**SNHX 1103 ľavé, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218583 UNI
GTIN	4062406537913
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre a_e max.

Na spracovanie základne s plochou drážkou je potrebné namontovať ľavú a pravú platňu na nosič. Strana odvrátená od stopky je osadená ľavými platňami.

Technický opis

Šírka úkosu	0,25 mm
Typ	HB7835
Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1103
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	2,7 mm
Šírka štrbiny a_p	5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie