

Garant**SNHX 1207 ľavé, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218623 UNI
GTIN	4062406537951
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre a_e max.

Na spracovanie základne s plochou drážkou je potrebné namontovať ľavú a pravú platňu na nosič. Strana odvrátená od stopky je osadená ľavými platňami.

Technický opis

Šírka úkosu	0,25 mm
Typ	UNI
Typ	HB7835
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1207
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	7 mm
Šírka štrbiny a_p	12; 16 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie