

**Garant****SNHX 1102 pravé, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218575 UNI
GTIN	4062406537968
Trieda položky	21A

**Popis****Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e$  max.

Na spracovanie základne s plochou drážkou je potrebné namontovať ľavú a pravú platňu na nosič. Strana odvrátená od stopky je osadená ľavými platňami.

**Technický opis**

Typ	HB7835
Typ	UNI
Šírka úkosu	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1102
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	2,3 mm
Šírka štrbiny $a_p$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie