

Garant**SNHX 1207 pravé, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218625 UNI
GTIN	4062406538125
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre a_e max.

Na spracovanie základne s plochou drážkou je potrebné namontovať ľavú a pravú platňu na nosič. Strana odvrátená od stopky je osadená ľavými platňami.

Technický opis

Typ	HB7835
Šírka úkosu	0,25 mm
Typ	UNI
Hrúbka platne E	7,94 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1207
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	7 mm
Šírka štrbiny a_p	12; 16 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie