

**Garant****Sortiment brúsiva Montáž, Počet kusov náradia: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563910 13
GTIN	4062406595081
Trieda položky	51M

**Popis****Prevedenie:**

Zladený sortiment pre použitie s uhlovými brúskami.

**Použitie:**

Rezanie tenkých plechov a plného materiálu, hrubé až jemné brúsenie.

**Rozsah balenia:**

- 1 × lamelový kotúč dlhá životnosť ZA zrnitosť 40, č. 565265 40
- 1 × lamelový kotúč dlhá životnosť ZA zrnitosť 60, č. 565265 60
- 1 × lamelový kotúč dlhá životnosť ZA zrnitosť 120, č. 565265 120
- 5 × rezný kotúč, vysoký výkon verzia INOX 1,0 mm, č. 563272 125
- 5 × rezný kotúč, vysokovýkonný INOX 1,6 mm, č. 563277 125.

**Technický opis**

Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč
---------------	-------------------------

**Príslušenstvo**

Vejárovitý brúsny kotúčlong life ZA kónický Zrnitosť 40	565265 40
Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenieÚZKY Ø kotúčov 125	563277 125
Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenieEXTRA ÚZKY, INOX Ø kotúčov 125	563272 125
Vejárovitý brúsny kotúčlong life ZA kónický Zrnitosť 120	565265 120
Vejárovitý brúsny kotúčlong life ZA kónický Zrnitosť 60	565265 60