

**Diamantový deliaci kotúč 4 v 1 PREMIUM*** Premium, Ø kotúčov: 230mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	569736 230
GTIN	9003173029473
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Diamantové rezné kotúče pre suché a mokré rezanie. Ø otvoru 22,23 mm.

- **Krátke časy rezania vďaka vysoko účinným diamantom.**
- **Extrémne dlhá životnosť, nie je potrebná častá výmena kotúčov.**
- **Rovnaký priemer, preto vždy plná hĺbka rezu.**
- **Znížené zaťaženie prachom, pretože takmer nedochádza k opotrebovaniu kotúčov.**

Maximálny výkon a životnosť vďaka novej segmentovej technológii s optimálnou zrnitosťou. 20 – 30 % rýchlejší rez pri **menších vibráciách a čistých rezných hranách**. Pre **univerzálne použitie** na betóne, tvrdom kamenive, abrazívnych materiáloch, ako aj železobetóne. **Výška plochy 14 mm.**

Prevedenie reklamného textu:

Diamantové rezné kotúče pre **suché a mokré rezanie**. Ø otvoru 22,23 mm.

Maximálny výkon a životnosť pri čistých rezných hranách. **Univerzálne použitie** na betóne, tvrdom kamenive, abrazívnych materiáloch a železobetóne.

Použitie:

Na rezanie všetkých bežných stavebných materiálov ako betón (aj armovaný), tehly, prírodný kameň, obkladačky, keramika, oceľ atď.

Materiál:

Optimalizované pre: betón, prírodný kameň, tehly, pórobetón.

Upozornenie:

- **Diamantová plocha naostrená vopred výrobcom. Bezpodmienečne dodržiavajte smer otáčania!**
- **Ďalšie diamantové rezacie kotúče na vyžiadanie.**

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	230 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
optimalizované pre materiál	Kameň
Tvar	41
Popis tvaru	rovný
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč