

**Diamantový deliaci kotúč PREMIUM*** vysoký výkon, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	569741 125
GTIN	9003173018927
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Diamantové rezné kotúče pre suché a mokré rezanie. Ø otvoru 22,23 mm.

- **Krátke časy rezania vďaka vysoko účinným diamantom.**
 - **Extrémne dlhá životnosť, nie je potrebná častá výmena kotúčov.**
 - **Rovnaký priemer, preto vždy plná hĺbka rezu.**
 - **Znížené zaťaženie prachom, pretože takmer nedochádza k opotrebovaniu kotúčov.**
- Vysokovýkonné vyhotovenie s 10, príp. 12 mm výškou plochy.** Vhodné pre všetky stavebné materiály, dlhá životnosť, zabezpečenie proti prehriatiu.

Použitie:

Na rezanie všetkých bežných stavebných materiálov ako betón (aj armovaný), tehly, prírodný kameň, obkladačky, keramika, oceľ atď.

Upozornenie:

- **Diamantová plocha naostrená vopred výrobcom. Bezpodmienečne dodržiavajte smer otáčania!**
- **Ďalšie diamantové rezacie kotúče na vyžiadanie.**

Technický opis

Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brúsivo	D
optimalizované pre materiál	Kameň
Tvar	41
Popis tvaru	rovný
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč