



Vejárovitý brúsny kotúč POLIFFAN-STRONG (ZA) na ocel', Ø 125 mm, Zrnitost': 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566322 40
GTIN	4007220777886
Trieda položky	55P

Popis

Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč pre náročné spracovanie.

Patentovaná konštrukcia s **vysokou hustotou povlaku** pre **vysoký úber materiálu a životnosť**.

Technický opis

Popis tvaru	šikmý
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		