

Garant**Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, typ ADB, SK 40, Ø upnutia D1: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302043 10
GTIN	4062406544331
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- **Sústrednosť $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).**
- **Flexibilne pomocou redukčných puzdiel.**
- **Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.**

Použitie:

Na vrtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Zvláštne príslušenstvo:

Dorazové skrutky pre priame upnutie resp. pri použití redukčných puzdiel na vyžiadanie.
Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 - 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308810 – 308830, veľ. 12; 20; 32:
Redukčné puzdro č. 302135 – 302187.

Technický opis

Ø D ₂	30 mm
Ø upnutia D ₁	10 mm
Závit M	M8×1
Úžitková dĺžka L ₁	61,5 mm
Vonkajší Ø D	49,5 mm

L ₂	31 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80,5 mm
Dráha prestavenia V	10 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro