

**Garant****Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, typ ADB, SK 50, Ø upnutia D1: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302053 12
GTIN	4062406544386
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- **Sústrednosť  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**
- **Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).**
- **Flexibilne pomocou redukčných puzdier.**
- **Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.**

**Použitie:**

Na vrtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dorazové skrutky pre priame upnutie resp. pri použití redukčných puzdier na vyžiadanie.  
Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 - 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308810 – 308830, veľ. 12; 20; 32:  
Redukčné púzdro č. 302135 – 302187.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	49,5 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	12 mm
vhodná redukčná objímka	302140; 302135
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Dráha prestavenia V	10 mm

Dĺžka výčnelku Rozmer A	80,5 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	61,5 mm
L <sub>2</sub>	31,5 mm
Závit M	M10×1
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro