

REGO-FIX▲**Upínacia klieština ER 32 Ochrana proti vytiahnutiu secuRgrip, Ø upnutia d:
10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309422 10
GTIN	2050002050037
Trieda položky	33B

Popis**Prevedenie:**

Upínacie klieštiny so secuRgrip® majú závitový obrys v upínacom otvore. Vložením závitovej vložky do brúsenej HB plochy (Weldon) frézy je možné kombináciu fréza + závitovú vložku naskrutkovať do klieštiny, čím sa zabráni vytiahnutiu nástroja.

Plne tvrdené a brúsené.

Približné prednastavenie dĺžky je možné pomocou integrovanej skrutky na spodnej strane upínacej klieštiny.

Popis:

Pri obrábaní drahých dielov máte len jednu šancu na to, aby to bolo správne. Zmeny dĺžky spôsobené vytiahnutím nástroja môžu viesť k vážnemu poškodeniu obrobku. Upínacie klieštiny ER secuRgrip ponúkajú maximálnu bezpečnosť vytiahnutia pri frézovaní.

Výhoda:

- **Procesne spoľahlivá práca – 100 % ochrana náradia proti vytiahnutiu.**
- **Dlhšia životnosť nástroja.**
- **Účinnok upínacej klieštiny na tlmenie vibrácií.**
- **Plná flexibilita vďaka systému klieštiny ER.**
- **Užívateľsky príjemná manipulácia – nie je potrebná žiadna úprava klieštinového upínacieho trňa.**

Použitie:

Systém secuRgrip® premení obyčajný klieštinový upínací trň na trň s ochranou proti vytiahnutiu, pričom si zachová výhody flexibilného upínacieho klieštinového systému ER.

Najprv sa upínacia klieština zacvakne do upínacej matice. Potom naskrutkujte frézu na požadovanú dĺžku (ak ste tak ešte neurobili, zľahka nasadte skrutku na nastavenie dĺžky na frézu).

Vhodné pre:

Všetky frézy na tvrdý kov so štandardnou plochou Weldon.

Zvláštne príslušenstvo:

Závitová vložka č. 309426.

Upozornenie:

Upína len menovitý priemer. Pozor na správne dosadnutie do klieštinového skľučovadla: Pri použití, napríklad pri veľmi krátkom upínacom puzdre, môže byť potrebné odstrániť podložku na vyrovnávanie dĺžky na spodnej strane upínacích klieštín.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	10 mm
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	s ochranou proti vytiahnutiu
Vonkajší Ø D	33 mm
Celková dĺžka L	50,4 mm
Druh produktu	klieština