

**REGO-FIX▲****Závitová vložka pre upínaciu klieštinu ER Ochrana proti vytiahnutiu secuRgrip, na upnutie Ø d: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309426 25
GTIN	2050002050136
Trieda položky	33B

**Popis****Prevedenie:**

Upínacie klieštiny so secuRgrip® majú závitový obrys v upínacom otvore. Vložením závitovej vložky do brúsenej HB plochy (Weldon) frézy je možné kombináciu fréza + závitovú vložku naskrutkovať do klieštiny, čím sa zabráni vytiahnutiu nástroja.

Kovová závitová vložka s povrchovou úpravou TiN.

**Popis:**

Pri obrábaní drahých dielov máte len jednu šancu na to, aby to bolo správne. Zmeny dĺžky spôsobené vytiahnutím nástroja môžu viesť k vážnemu poškodeniu obrobku. Upínacie klieštiny ER secuRgrip ponúkajú maximálnu bezpečnosť vytiahnutia pri frézovaní.

**Výhoda:**

- **Procesne spoľahlivá práca – 100 % ochrana náradia proti vytiahnutiu.**
- **Dlhšia životnosť nástroja.**
- **Účinnok upínacej klieštiny na tlmenie vibrácií.**
- **Plná flexibilita vďaka systému klieštiny ER.**
- **Užívateľsky príjemná manipulácia – nie je potrebná žiadna úprava klieštinového upínacieho trňa.**

**Použitie:**

Systém secuRgrip® premení obyčajný klieštinový upínací trň na trň s ochranou proti vytiahnutiu, pričom si zachová výhody flexibilného upínacieho klieštinového systému ER.

**Vhodné pre:**

ER upínacia klieština secuRgrip® č. 309422 a 309423.

**Upozornenie:**

Upína len menovitý priemer. Pozor na správne dosadnutie do klieštinového skľučovadla: Pri použití, napríklad pri veľmi krátkom upínacom puzdre, môže byť potrebné odstrániť podložku na vyrovnávanie dĺžky na spodnej strane upínacích klieštín.

**Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	25 mm
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	s ochranou proti vytiahnutiu
Druh produktu	klieština