

REGO-FIX▲**Závitová vložka pre upínaciu klieštinu ER Ochrana proti vytiahnutiu secuRgrip, na upnutie Ø d: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309426 12
GTIN	2050002050105
Trieda položky	33B

Popis**Prevedenie:**

Upínacie klieštiny so secuRgrip® majú závitový obrys v upínacom otvore. Vložením závitovej vložky do brúsenej HB plochy (Weldon) frézy je možné kombináciu fréza + závitovú vložku naskrutkovať do klieštiny, čím sa zabráni vytiahnutiu nástroja.

Kovová závitová vložka s povrchovou úpravou TiN.

Popis:

Pri obrábaní drahých dielov máte len jednu šancu na to, aby to bolo správne. Zmeny dĺžky spôsobené vytiahnutím nástroja môžu viesť k vážnemu poškodeniu obrobku. Upínacie klieštiny ER secuRgrip ponúkajú maximálnu bezpečnosť vytiahnutia pri frézovaní.

Výhoda:

- **Procesne spoľahlivá práca – 100 % ochrana náradia proti vytiahnutiu.**
- **Dlhšia životnosť nástroja.**
- **Účinnok upínacej klieštiny na tlmenie vibrácií.**
- **Plná flexibilita vďaka systému klieštiny ER.**
- **Užívateľsky príjemná manipulácia – nie je potrebná žiadna úprava klieštinového upínacieho trňa.**

Použitie:

Systém secuRgrip® premení obyčajný klieštinový upínací trň na trň s ochranou proti vytiahnutiu, pričom si zachová výhody flexibilného upínacieho klieštinového systému ER.

Vhodné pre:

ER upínacia klieština secuRgrip® č. 309422 a 309423.

Upozornenie:

Upína len menovitý priemer. Pozor na správne dosadnutie do klieštinového skľučovadla: Pri použití, napríklad pri veľmi krátkom upínacom puzdre, môže byť potrebné odstrániť podložku na vyrovnávanie dĺžky na spodnej strane upínacích klieštín.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	12 mm
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	s ochranou proti vytiahnutiu
Druh produktu	klieština