

Mahr**Digitálny presný ukazovateľ Millimess, Typ: 2000WI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434671 2000WI
GTIN	4059192064310
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Digitálny presný odchýlkomer s najvyššou presnosťou indukčného meracieho systému s rozlíšením 0.1 µm. Veľký, vysoko kontrastný displej a dotykové ovládacie panely s nastaviteľnou citlivosťou. El. napájanie integrovanými batériami alebo stacionárnou prevádzkou prostredníctvom napájacieho zdroja pomocou USB dátového kábla (výdrž batérie až 1 mesiac). Digitálny displej s funkciou TOL. Zobrazenie klasifikácie nameraných hodnôt (dobrý/nepodarkový/výstražný limit alebo prepracovanie) veľmi jasnými svetelnými signálmi LED (červená/zelená/žltá). **Displej otočný o 280°**. Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.

Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

USB dátový a nabíjací kábel č. 498941 USB2 a napájací adaptér pre USB.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel Digimatic 498941. Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.

Technický opis

Meracia sila	0,8 - 1 N
Séria	Millimess
Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Kalibrácia	C3
Rozsah merania	±1 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Odčítanie voliteľné	0,01 mm
Odčítanie voliteľné	0,0001 mm
Odčítanie voliteľné	0,0005 mm
Odčítanie voliteľné	0,001 mm
Odčítanie voliteľné	0,002 mm
Odčítanie voliteľné	0,005 mm
Odčítanie voliteľné	0,0002 mm
Funkcia merania statická	áno
Funkcia merania dynamická	nie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Výška cifier	11,5 mm
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Presnosť opakovania FW	0,1 µm
Reverzná odchýlka fu	0,3 µm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Presný odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Presný odchýlkomer Typ FZ	023180 FZ
Kalibrácia DAkkSPresný odchýlkomer Typ FZ	023190 FZ