

**Digitálny presný ukazovateľ Millimes, Typ: 2001W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434671 2001W
GTIN	4059192064327
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Digitálny presný odchýlkomer s najvyššou presnosťou indukčného meracieho systému s rozlíšením 0.1 μm . Veľký, vysoko kontrastný displej a dotykové ovládacie panely s nastaviteľnou citlivosťou. El. napájanie integrovanými batériami alebo stacionárnou prevádzkou prostredníctvom napájacieho zdroja pomocou USB dátového kábla (výdrž batérie až 1 mesiac). Digitálny displej s funkciou TOL. Zobrazenie klasifikácie nameraných hodnôt (dobrý/nepodarkový/výstražný limit alebo prepracovanie) veľmi jasnými svetelnými signálmi LED (červená/zelená/žltá). **Displej otočný o 280°**. Dodatočne s analógovým zobrazením.

Funkcia:

Dodatočne s analógovým zobrazením.

Rozsah balenia:

USB dátový a nabíjací kábel č. 498941 USB2 a napájací adaptér pre USB.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel Digimatic 498941.

Technický opis

Kalibrácia	C3
------------	----

Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Séria	Millimess
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Meracia sila	0,8 - 1 N
Rozsah merania	±1 mm
Odčítanie voliteľné	0,01 mm
Odčítanie voliteľné	0,005 mm
Odčítanie voliteľné	0,002 mm
Odčítanie voliteľné	0,0001 mm
Odčítanie voliteľné	0,001 mm
Odčítanie voliteľné	0,0005 mm
Odčítanie voliteľné	0,0002 mm
Funkcia merania dynamická	áno
Funkcia merania statická	áno
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Výška cifier	9 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	$\pm (0,2 + 0,5 \times L) \mu\text{m}$
Reverzná odchýlka fu	0,3 μm
Presnosť opakovania FW	0,1 μm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Presný odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPresný odchýlkomer Typ FZ	023190 FZ
KalibráciaPresný odchýlkomer Typ FZ	023180 FZ

