

Garant

Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 12/4mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302413 12/4
GTIN	4062406544751
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Prevrtanie pre prívod chladiva (IKZ).

Bez skrutky na nastavenie dĺžky, stredné.

Použitie:

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích trňoch ER.

Upozornenie:

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min⁻¹.

Technický opis

Ø otvoru D ₁	4 mm
Ø stopky d	12 mm
Ø D ₂	8 mm
Celková dĺžka L	210 mm
Atribút Názov produktu	L = 210 mm
Druh produktu	Predĺženie